


Garant

NC-visokotlačni primež HiPo Clamp z ojačevalnikom sile, Tip: 125X



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	360455 125X
GTIN	4069515031981
Razred artikla	31F

Opis

Izvedba:

- Točnost para 0,02 mm.
- Mere za uravnavanje so skladne z običajnimi izdelki.
- Univerzalna izvedba za različne sisteme čeljusti.
- Induktivno kaljeno vodilo.
- Popolnoma zaprto vreteno (manj čiščenja).
- Izvrtine z navojem za prislon za obdelovanec na obeh straneh.
- Vklj. z izvrtinami 18M16 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.
- Vse strani razen čelne strani brušene: Primerno za vodoravno uporabo in uporabo s strani.
- Možnost dograditve kotnega pogona.
- Popolnoma zaprto in nitrirano vreteno.
- Navoj za prislon za obdelovanec.

Obseg dobave:

Vklj. s stopničastimi čeljustmi 361295 125 in 361296 125, 4 vpenjalniki in ročico.

Dodatni pribor:

- Običajne čeljusti v vel. 125, npr. art. 361400–361660, art. 362390–362600, art. 361295, art. 361296.
- Pribor za uravnavanje in pritrdjevanje, art. 360530.

- **Prislon za obdelovanec, ročica, art. 360555; 360800.**
- **Vpenjalni čep art. 360025.**
- **Kotni pogon art. 360457.**
- **Adapterska plošča za hitro menjavo čeljusti Xtric art. 361293; 361294 vel. 125.**
- **Adapterske plošče art. 361297; 361298 vel. 125.**

Napotek:

- **Ustrezen podaljšek osnovnega telesa je na voljo po povpraševanju.**
- **Velikost 125X se dobavlja s čeljustma 361295 125 in 361296 125. Možna uporaba s predloženimi čeljustmi Xpent.**

Tehnični opis

s – 0,02	62 mm
Vpenjalno območje d	131 - 313 mm
Serijska	HiPoClamp
Barvna koda za primerni pribor	HiPo
Širina osnovnega telesa B	125 mm
Razdalja med utori p H7	20 mm
r ±0,015	118 mm
Celotna dolžina L	512 mm
Masa	35 kg
Vpenjalna sila do maksimalno	40 kN
Prečni utor n H7	20 mm
Višina osnovnega telesa c –0,02	100 mm
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vpenjalno območje b	0 - 182 mm
o –0,02	40 mm
Dolžina osnovnega telesa a	424 mm
m ±0,02	180 mm
Višina čeljusti h	39,5 mm
t	144 mm
Vzdolžni utor l H7	20 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/360455-125X>
