



## Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 11×16 mm, Longueur de tuyau utile: 8m



### Données de commande

N° commande	080249 8
GTIN	7391390305473
Classe d'article	08A

### Description

#### Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

#### Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

### Description technique

Pression d'éclatement maximale	35 bar
Raccord du raccord mâle	1/2 pouce
Matière	Tuyau spiralé en PU
Ø ext. tuyau	16 mm
Raccord du raccord rapide	1/2 pouce

Longueur de tuyau utile	8 m
Ø int. tuyau	11 mm
Pression de service max.	10 bar
Couleur	bleu
Type de produit	Tuyau

---

## Accessoires

Raccord de sécurité avec raccord de tuyau extérieur Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce	080276 1/2
--	------------