

**Garant**

**KNUX obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7020-2,  
Velikost: 160405R**



## Podatki za naročanje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | GG2439 160405R |
| GTIN                  | 4067263094562  |
| Razred artikla        | GGN            |

## Tehnični opis

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Glavna uporaba                          | P                |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 4 mm       |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 130 - 370 mm/min |
| Vsebina                                 | 251030 HB7020-2  |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina  |
| Globina reza $a_{p\ min}$               | 0,35 mm          |
| Globina reza $a_{p\ maks}$              | 4 mm             |
| Podajanje f                             | 0,2 - 0,5 mm/v   |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava    |

## Podatkovni list

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| število kosov    | 50                                         |
| Zvrst            | HB7020-2                                   |
| Rezalni pogoji   | rahlo prekinjen                            |
| Lomilec odrezkov | SM                                         |
| Vrsta izdelka    | Obračalna rezalna<br>ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2439 160405R