



### 6hranný úhlový klíč fosfátovaný, Šestihran: 5mm



#### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 626038 5      |
| GTIN           | 4045197921352 |
| Třída artiklu  | 62B           |

#### Popis

##### Provedení:

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou. Fosfátovaný povrch.

#### Technický popis

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Délka ramen    | 85×33 mm              |
| 6hran          | 5 mm                  |
| Povrch         | manganově fosfátovaný |
| Unášecí profil | 6hranný šroubovák     |
| Druh produktu  | Šroubováky            |

#### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/626038-5>