



TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT020, Velikost: 16T304



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3945 16T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vsebina	260968 HBT020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm

Podatkovni list

število kosov	50
Prevleka	TiCN
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3945 16T304