

Garant**Master Mute vyvrtávacie tyče A.. A.. SDUCR 93°, na otočné rezné platničky DC.., pravé****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265014 12/07
GTIN	4069515024624
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy. Karbidom zosilnená stopka.

Upozornenie:

Možnosť skrátenia vyvrtávacích tyčí až do dĺžky L_{min} . Používajte **len s vnútorným chladením** (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Technický opis

Držiak ISO-kód	A12Q SDUCR/L07
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Veľkosť doštičiek	7 mm
Ø stopky D_s	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Norma	Výrobná norma
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	16 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Odsadenie stredu L_3	8,9 mm
Séria	Master Mute
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Dĺžka výčnelku L_1	132 mm

Technický list

Pripojovací závit	G1/8
Druh použitia	pravé
Prevedenie stopky	Oceľ
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč