



**DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT020,
Velikost: 070204**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3939 070204
GTIN	4067263095507
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Vsebina	260500 HBT020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3939 070204