

Garant GRIDLINE

Kompiuterinė darbo vieta su spausdintuvo dangčiu ir ratukais, Tipas: GB



Užsakymo data

Užsakymo numeris	948262 GB
GTIN	4062406074616
Produktų klasė	9GS

Aprašymas

Modelis:

Kompiuterio spinta su atskirai rakinamomis varstomomis durimis su polikarbonato plokšte arba su atvartu. Su skiriamąja siennele Tower skyriui su cinkuota lentyna, ištraukiama lentyna (keliamoji galia 45 kg) ir mechanizmu švelniam uždarymui. Stalčius klaviatūrai su išimamu loveliu, atrama delnui iš bambuko ir mechanizmu švelniam uždarymui. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Kabelių kanalas ant galinės korpuso dalies. Bambukinis padėklas.

Su važiuokle, kurią sudaro 2 stabilūs ir 2 antistatiniai valdymo / stabdymo ratukai Ø 125 mm ir stumiamoji rankena.

Vietą taupantis TFT monitoriaus korpusas plokščiaekraniam monitoriui, rakinamas ir su stacionaria lentyna. Automatiškai užsifiksuojančios bet kurioje padėtyje pakeliamosios drelės su stiklu iš polikarbonato.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, drelės, stalčių priekiai ir ištraukiamos lentynos tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu.**

Techninis aprašymas

Spausdintuvo dangčio matmenys	346×290 mm
Gylis	700 mm

Ekrano korpuso naudingasis aukštis	460 mm
Plotis G	40
Svoris	120 kg
Aukštis	1770 mm
Ekrano korpuso naudingasis plotis	690 mm
Ekrano korpuso naudingasis gylis	230 mm
Gylis G	28
Plotis	1000 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis dešinėje	223 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis kairėje	700 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	G
Ratuko Ø	125 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/948262-GB>