

**Digitale universele diepteschuifmaat, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418770 300
GTIN	2050001670854
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibele universele diepteschuifmaat met verwisselbare meetinserts. Voor het meten van smalle openingen, groeven, uitsparingen, niveauverschillen etc. Meetvlakken ultrafijn gelep.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Diepteschuifmaat, meetinsert met dubbele haak nr. 418772 maat A, 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948. Meetinserts nr. 418772. Meetbrug nr. 418774.

Technische beschrijving

Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Kalibratie	A2
Bruglengte	150 mm
Meetbereik	0 - 300 mm
Doorsnede liniaal	12x4 mm
Aflezingsomschakelaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelaar	0,01 mm

Gegevensblad

Maximale afwijking	0,03 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	steverige box
Producttype	Diepteschuifmaat