

Garant**Pack promotionnel 3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 38 pièces****Données de commande**

N° commande	GG6059 6
GTIN	4069515051729
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2,5 – M8. Pour Torx® mâles avec filetage M3 – M8.

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8. Pour Torx® femelles avec filetage M2,5 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

3 coffrets de douilles 630855 6.

Livraison:

Douilles pour 6 pans mâle: 10 pièces 631029 réf. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles pour Torx® mâles: 6 pièces similaires 631500 réf. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 5 pièces réf. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 10 pièces réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Fiche technique

Poignées transversales: 1 pièce 633029 réf. 116
Poignées emmanchées: 1 pièce 632829 réf. 146
Rallonges: 2 pièces 632429 réf. 50; 150
Cardans: 1 pièce 633529 réf. 1/4
Cliquets: 1 pièce 632025 réf. 1/4
Adaptateur pour embouts: 1 pièce
Présentation dans: coffret en plastique ABS

Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé hexagonale
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-8 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	5-13 mm
Emballage	coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	45 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	5×10
Type de produit	Clé à douilles
USP1	3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 38 pièces

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6059 6