

Garant

Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630929 8
GTIN	4062406230692
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze strette con profilo **HT-Drive** che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole dodecagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 630932; HOLEX: n. art. 630962).

Descrizione tecnica

Apertura	8 mm
Lunghezza	25 mm

Scheda tecnica

Ø Lato uscita	11,9 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata
Tipo di prodotto	Bussola