



Wkrętaki nasadowe z uchwytem, krótkie, rozwartość klucza: 4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	622301 4
GTIN	4045197949998
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany. Wersja krótka z ostrzem o długości 65 mm

Opis techniczny

długość całkowita	152 mm
długość grotu	65 mm
rozwartość klucza	4 mm
Ø po stronie napędu	6,9 mm
długość L	32 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

