

Garant

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička WNMG na dokončovací práce, 30 ks, HB7035-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2480 060408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Obsah	251954 HB7035-2
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2480 060408