

Garant**Master Mute sisäSORVAUSPIDIN A.. SDUCL 93°, KÄÄNTÖTERILLE DC..., VASEN****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265015 32/11
GTIN	4069515024785
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

SisäSORVAUSPIDIN voidaan lyhentää L_{min} pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Tekninen kuvaus

Ulkonema L_1	192 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	288 mm
ISO-koodi pidin	A32X SDUCR/L11
Aluslevyn ruuvi	269013 8
Keskisiirto L_3	22 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Aluslevy	269005 18
Standardi	Tehdasnormi
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	40 mm

Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
L _{min}	192 mm
Käyttötapa	Vasen
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/Fl/fi/hom/p/265015-32/11>