

Garant**Säkerhetskoppling med utvändig gänga utvändiga gängor, Utvändig anslutningsgंगा: 1/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	080270 1/4
GTIN	4062406294946
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.

Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standarden 4414 och EN 983.

OBS!:

Passande nippel se nr 080290 – 080293.

GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-Profil) och är kompatibel med alla vanligen förekommande system.

Teknisk beskrivning

genomflöde	2250 l/min
Utvändig anslutningsgंगा	1/4 tum
Maximalt arbetstryck	16 bar
Produktslag	Koppling

Tillbehör

Nippel med utvändig gängaSats i 5 delar Utvändig
anslutningsgänga 1/4 tum

080290 1/4