

**Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 11x16 mm, Longueur de tuyau utile: 6m****Données de commande**

N° commande	080249 6
GTIN	7391390305459
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

**Remarque(s):**

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

**Description technique**

Pression de service max.	10 bar
Longueur de tuyau utile	6 m
Pression d'éclatement maximale	35 bar
Ø ext. tuyau	16 mm
Couleur	bleu

Matière	Tuyau spiralé en PU
Raccord du raccord mâle	1/2 pouce
Raccord du raccord rapide	1/2 pouce
Ø int. tuyau	11 mm
Type de produit	Tuyau

---

## Accessoires

Raccord de sécurité avec raccord de tuyauFiletage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce

080276 1/2