ift-Nachweis

Nummer	21-004738-PR36 (NW-K05-02040609-de-02)
Inhaber	Meesenburg Großhandel KG Westerallee 162 24941 Flensburg Deutschland
Produkt	1K-Dosenschaum
Bezeichnung	**blaugelb 1K Pistolenschaum EcoTech White+**
Details	Material Polyurethanschaum Applikation Pistole Rohdichte ca. 19 kg/m³ (Herstellerangabe) Farbe weiß Prüfzustand mit Übermaß geschäumt, nach Aushärtung / Konditionierung bündig bzw. auf Maß geschnitten
Ergebnis	Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

	Eigenschaft	Ergebnis der Prüfung
	Luftdurchlässigkeit im Neuzustand nach EN 12114	a < 0,1 m³/[(m h (daPa)$^{2/3}$] Fugenbreite b = 20 mm, Fugentiefe t = 70 mm
	Fugenschalldämmung nach EN ISO 10140-1	[$R_{S,w}$ (C; C_{tr}) ≥ 62 (-1;-5) dB] Fugenbreite b = 20 mm, Fugentiefe t = 100 mm
	Wärmeleitfähigkeit nach EN 17333-5	λ_{10} = 0,036 W/(m K) Dämmstoffplatte 270 x 270 x 30 mm³
	Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach EN ISO 12572 – Klima Satz A	$\mu_{0/50}$ = 21 Dämmstoffzylinder d = 94 mm, t = 70mm

ift Rosenheim
14.11.2023

Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktmanager
Geschäftsbereich Prüfung

Martin Heßler, Dipl.-Ing. (FH)
Projektingenieur
Geschäftsbereich Prüfung

Grundlagen *)

EN 12114 : 2000
EN ISO 10140-1 : 2021
EN 17333-5 : 2020
EN ISO 12572 : 2016

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

ift Nachweis 21-004738-PR23 (NW-K05-02040609-de-01)

ersetzt ift Nachweis 21-004738-PR36 (NW-K05-02040609-de-01)

ift Produktzertifizierung QM 360 Vertrag Nr. 188 9026567 vom 02.09.2022

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung ist die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 7CB-291ED

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel.: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00