

**Pachet promoțional de set de 3 de chei tubulare, pătrat 1/4 inch, 29 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG6058 6
GTIN	4069515051712
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / de conectare conform **DIN 3122 / 3123**; **chei tubulare** conform **DIN 3124**.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8
și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.
Pentru șuruburi Philips cu filet M2 – M6 și pentru șuruburi cu fantă cu filet M2,5 – M5.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

3 bucăți set de chei tubulare cod 630368 6.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 4 buc. Cod 631720 Ref. 3; 4; 5; 6

Biți, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. similar Cod 675200 Ref. 1; 2; 3

Biți, C 6,3, pentru fantă: 3 buc. similar Cod 675250 Ref. 4; 5,5; 8

Tijă suport pentru biți: 1 buc. Cod 676800 Ref. 4/4

Mâner tip T: 1 buc. similar nr. 633029

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632840 Ref. 150

Fișă de date

Prelungitoare: 1 buc. 75 mm

1 buc. Cod 632420 Ref. 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Profil de antrenare	șurubelniță lată
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Număr de piese	29
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	257 mm
Lățime	149 mm
Înălțime	47 mm
Tip produs	Cheie tubulare
USP1	3 bucăți set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch, 29 bucăți

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG6058 6