Die blaugelb Fenstergriffserie FGS 1758 aus Aluminium steht für Qualität am Fenster und zeitloses Design.

Verfügbare Farben/Oberflächen:

F1 RAL 9016 F9

blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2

Aluminiumfenstergriff für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist nach DIN EN 1627:2011 dem 6-stufigen Klassifizierungssystem RC1N - RC6 geprüft. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stützknocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

- Hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Abschließbar, RC2 100 Nm
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

weiter auf der nächsten Seite

blaugelb

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2

Aluminiumfenstergriff für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Zamak (**Z**ink **A**luminium **Ma**gnesium **K**upfer)
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 13 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN 1627:2011
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück



Artikelname	Stiftlänge	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431592
	37 mm	20 Stück	0431598
	43 mm	20 Stück	0431599
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 F1 (silber eloxiert))	32 mm	20 Stück	0431607
	37 mm	20 Stück	0431609
	43 mm	20 Stück	0431611
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431612
	37 mm	20 Stück	0431613
	43 mm	20 Stück	0431614

Zubehör:

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.