HOLEX

Werkstattwagen inkl. Universal-Werkzeugsortiment, 238-teilig für 7 Schubladen, Typ: 1

Bestelldaten

Bestellnummer	689500 1
GTIN	4067263129516
Artikelklasse	66H

Beschreibung

Ausführung:
Mobilität: + Kompakter Werkstattwagen Nr. 914705 7 mit 7 Schubladen. Die Schubladen sind mit einem **238-teiligen HOLEX Universalwerkzeug-Sortiment** bestückt, bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubenschlüssel, Zangen, Steckschlüssel 1/4 Zoll und 1/2 Zoll, Schlagwerkzeuge, Sicherungsringzangen, Schraubendreher und Ergänzungsartikel. Das Werkzeug der oberen **6 Schubladen** befindet sich in passgenauen, zweifarbigen PE Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz im Werkstattwagen findet. Das Werkzeug in der untersten Schublade kann lose eingelegt und individuell durch weiteres Werkzeug ergänzt werden.
Lieferumfang:
Werkstattwagen mit Vollauszug und 7 Schubladen: 1× Nr. 914705 Gr. 7
Messmittel und Zubehör - 22-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 1 Hartschaumeinlage
1× Nr. 081437 Gr. BLACK LED-Taschenlampe, mit Batterien
1× Nr. 085154 Gr. B Permanentmarker Dura-Ink® 15
1× Nr. 096845 Gr. CLEAR Komfort-Schutzbrille
1× Nr. 410200 Gr. 150 Messschieber, Nonius 1/20
1× Nr. 458800 Gr. HM Gerade Hartmetall-Reißnadel
1× Nr. 461805 Gr. 300 Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei, mattiert mit rückseitiger Teilung

1× Nr. 462014 Gr. 3 Rollbandmaß mm/Zoll Ablesung
1× Nr. 466200 Gr. 2 Kunststoff-Gliedermaßstab
1× Nr. 467436 Gr. 400 Aluminium-Wasserwaage, mit Magnet
1× Nr. 844525 Gr. 1F Kabelmesser mit Kunststoffgriff, klappbar
1× Nr. 845010 Gr. 10 Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“
1× Nr. 845039 Gr. 160 Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff, für 18 mm Klingen
1× Nr. 452600 Gr. 150X100 Anschlagwinkel, Genauigkeit 2
Schraubenschlüsselsortiment - 21-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 2 Hartschaumeinlage
1× Nr. 613950 Gr. 21; 22 Ringmaulschlüssel
1× Nr. 613960 Gr. 9 Ringmaulschlüssel-Satz
1× Nr. 614805 Gr. 7; 8; 10; 13; 17 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel
1× Nr. 622201 Gr. 7; 8; 10; 13 Steckschlüssel mit Heft, lang
1× Nr. 813961 Gr. 200 Rollgabelschlüssel mit Griffhülle
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll - 115-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 3 Hartschaumeinlage
1× Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll
1× Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, kurz
1× Nr. 632090 Gr. 1/4 Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer
1× Nr. 632420 Gr. 50; 100 Verlängerung, 1/4 Zoll
1× Nr. 633029 Gr. 116 Quergriff, 1/4 Zoll
1× Nr. 633520 Gr. 1/4 Kardangelenk 1/4 Zoll
1× Nr. 640190 Gr. 1/2 Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer
1× Nr. 641020 Gr. 125; 255 Verlängerung, 1/2 Zoll
1× Nr. 641320 Gr. 295 Quergriff, 1/2 Zoll
1× Nr. 641620 Gr. 1/2 Kardangelenk, 1/2 Zoll
1× Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll
1× Nr. 643220 Gr. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll
1× Nr. 675597 Gr. 71 Bits-Sortiment, 71-teilig
1× Nr. 676566 Gr. 1 Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits, mit Ratsche und Magnet
1× Nr. 676668 Gr. 60 Schraubendreherhalter mit Magnet für 1/4 Zoll Bits
1× Nr. 676950 Gr. 4/4 Adapter mit 1/4 Zoll C 6,3 6-kant-Schaft
Schraubendreher-Sortiment - 32-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 4 Hartschaumeinlage
1× Nr. 625701 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 Schraubendreher für Torx®
1× Nr. 627225 Gr. 9 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, vernickelt
1× Nr. 660701 Gr. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft
1× Nr. 664201 Gr. 4; 5,5; 6,5 Schraubendreher für Schlitz, kurz
1× Nr. 668401 Gr. 0; 1; 2; 3 Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft
1× Nr. 668471 Gr. 1; 2 Schraubendreher für Phillips, kurz
Zangen-Sortiment - 12-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 5 Hartschaumeinlage
1× Nr. 702995 Gr. 180 Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen
1× Nr. 706145 Gr. 250 Wasserpumpenzange atramentiert, mit Griffhüllen
1× Nr. 713195 Gr. 200 Flachrundzange gerade, blank, mit Griffhüllen
1× Nr. 713595 Gr. 200 Flachrundzange abgewinkelt, blank, mit Griffhüllen
1× Nr. 719805 Gr. J1; J2 Innen-Sicherungsringzange, Form C, gerade Backen
1× Nr. 719905 Gr. A1; A2 Außen-Sicherungsringzange, Form A, gerade Backen

1× Nr. 725245 Gr. 160 Seitenschneider blank, mit Griffhüllen
1× Nr. 818305 Klein-Rohrabschneider mit 4 Führungsrollen
1× Nr. 860351 Gr. 50 Federzwinge
Schleifmittel- und Schlagwerkzeug-Sortiment - 18-teilig: 1× Nr. 689501 Gr. 6 Hartschaumeinlage
1× Nr. 517420 Gr. 250 Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche
1× Nr. 557660 Gr. F Universal-Schleifreiniger
1× Nr. 575000 Gr. 4 Draht-Handbürste, Stahldraht glatt 0,35 mm
1× Nr. 748000 Gr. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 Splintentreiber mit Führungshülse
1× Nr. 750530 Gr. 500 Schlosserhammer mit 3K-Stiel
1× Nr. 755500 Gr. A400 Gummihammer schwarz
Ergänzungsartikel - 21-teilig: 1× Nr. 081670 Gr. 500 Magnetheber flexibel
1× Nr. 115051 Gr. 1-10 HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114031 mit Kassette
1× Nr. 580800 Gr. Metallsägebogen mit Griff, mit Bimetallblatt, 24 Zähne
Hinweis:
Das Werkzeug wird in den Schäumen liegend angeliefert. Der Versand des bestücken Werkstattwagens 689500 1 ist nur innerhalb der EU möglich.

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	7
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Produktart	Werkstattwagen

Passende Produkte

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/689500-1