

Garant**Pachet fixarea șuruburilor 2GP90****Date comandă**

Numărul de comandă	GG8063 50
GTIN	4067263136446
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea șuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Tip **2GP90** cu rezistență medie. Etanșare fiabilă a carcaselor turnate și a sudurilor. Și pentru asigurarea și fixarea ulterioară a șuruburilor mici și pieselor cilindrice.

Caracteristică:

Conținut: 3 buc.

Aplicație:

Rezistență scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Vâscozitate dinamică	10 - 20 mPas
Densitate	1,08 g/cm ³
Culoarea	verde
Valabilitate de la data producției	24 lună
recomandat pentru material	Metal
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Moment de rupere minim	10 - 15 Nm
Punct de aprindere	100 °C
Rezistența manuală după	40 - 60 min
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Serie	GreenPlus
Forma	lichid
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	etanș
recomandat pentru domeniu de utilizare	îmbinări filetate premontate
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
recomandat pentru domeniu de utilizare	Adeziv pentru fixarea șuruburilor
Bază chimică	metacrilat
Cantitate de umplere	50 ml
Pentru mărimea de filet M până la	M6
Clasă de rezistență	rezistență medie
Rezistența la funcționare conform	5 - 8 h
Tip produs	Adeziv pentru fixarea șuruburilor

Accesorii

GARANT GreenPlus Blocare șurub2GP90 Conținut 50 ml

088063 50

