Dräger

Set per rilevatore plurigas X-am® 2800, Modello: 2800SET

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097217 2800SET
GTIN	4048675696926
Classe articolo	09J

Descrizione

Esecuzione:
Set per strumento di misura plurigas Dräger X-am® 2800 con quattro sensori integrati per la **misurazione contemporanea** di vapori e gas esplosivi, ossigeno, monossido di carbonio e acido solfidrico. Lo strumento di misura dispone di metrologia affidabile, sensori di lunga durata e buona maneggevolezza per garantire un'elevata sicurezza. Alla consegna i sensori sono già installati nell'apparecchio. Questo strumento di misura, piccolo e leggero, è comodo da trasportare e facile da usare anche quando si indossano i guanti grazie ai grandi pulsanti di grandi dimensioni. Il display mostra chiaramente informazioni importanti come valori di misura del gas, gli allarmi e l'ora. Monitoraggio in tempo reale senza fili e gestione della flotta con Dräger Gas Detection Connect. Design robusto, protezione da polvere e acqua (IP 68) e anticaduta (> 2 metri) garantita. **Triplo allarme:** acustico, ottico e vibrazione.
Funzione:
IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Fornitura:
1 x strumento base X-am® 2800, inclusi:
· **batteria NiMH (tempo di funzionamento 12 ore) e stazione di ricarica**
· **Sensore EX per metano (pericolo di esplosione), antiurto; campo di misura: 0 - 100% LIE.**
· **Sensore O_2 per ossigeno; campo di misura: 0 - 25 vol. %.**

- **Sensore CO per monossido di carbonio a bassa concentrazione; campo di misura: 0 - 2000 ppm.**
- **Sensore H_2S per acido solfidrico a bassa concentrazione; campo di misura: 0 - 200 ppm.**

Nota:
Alla consegna i sensori sono già montati nell'apparecchio.
Le tecnologie di rilevazione dei gas sono escluse dalla resa per ragioni di sicurezza.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Nichel-idruro metallico
Grado di protezione IP	IP 68
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Serie	X-am®
Profondità	44 mm
Altezza	130 mm
Larghezza	48 mm
Peso	220 - 250 g
Caratteristiche attrezzatura	per atmosfere esplosive
Tipo di prodotto	Rilevatore plurigas