

GARANT easyFix Flex Power, Típus: 12V**Rendelési adatok**

Rendelés száma	957520 12V
GTIN	4069515041362
Árucikk kategória	91F

Leírás**Kivitel:**

A GARANT easyFix Flex Power segítségével az összes vezető szerszámgyártó 18 V-os akkumulátoraiból egyedi powerbank lesz, így az akkumulátorok különbözőképpen használhatók: például elektromos készülékek töltésére (USB méret) vagy munkapadok rugalmas és gyors magasságállítására (12 V méret). Biztonságos rögzítés 9×9 mm méretű, 37 mm osztású perforált fal rendszereken, mobil alkalmazásokhoz is használható. A Flex Power Station adapter használata nélkül is teljesen kompatibilis a CAS akkumulátor rendszerrel. Más elektromos szerszámgyártók akkumulátoraihoz 081237 sz. Scangrip csatlakozó szükséges (Milwaukee, Fein, Bosch), a többi gyártó akkumulátorát lásd az eShopban a www.hoffmann-group.com oldalon a „Scangrip csatlakozó” keresőszó alatt. A Scangrip csatlakozó rendszer interfésze automatikus védelmet nyújt a mélykisülés ellen, valamint túlterhelés elleni védelmet és hőmérséklet felügyeletet biztosít. A be-/kikapcsoló gombbal válassza le az összes csatlakoztatott eszközt az energiaellátásról. Akku töltöttségi szint kijelzés 5 LED-es sorral (az akkumulátor 10, 25, 50, 75 és 100%-os töltöttségét jelzi). Állapotjelző LED: jelzi, ha aktív fogyasztó van csatlakoztatva.

Felhasználási tipp: 2 × 12 V méretű Flex Power sorba kapcsolásával 24 V / 7,5 A (180 W) használható.

Összekötés forrasztható érintkezőkkel rendelkező csatlakozón keresztül (90 W maximális kimeneti teljesítmény), tartozék.

Funkció:

IP20: Védett <12 mm Ø-jű idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Alkalmazható:

AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH akkumulátorok.

A következő csatlakozók:

AEG/RIDGID US 03.6158C sz.;

BERNER 03.6155C sz.;

BOSCH/AMPSHARE 03.6140C sz.;

BOSCH GREEN 03.6141C sz.;

DEWALT 03.6142C sz.;

EINHELL 03.6143C sz.;

FEIN 03.6144C sz.;

FESTOOL 03.6153C sz.;

FLEX 03.6145C sz.;

HAZET 03.6146C sz.;

HIKOKI 03.6147C sz.;

HILTI (21.6 V) 03.6157C sz.;

NGERSOLL 03.6152C sz.;

MAKITA 03.6148C sz.;

MILWAUKEE 03.6149 sz.;

PANASONIC 03.6157 sz.;

RIDGID 03.6154 sz.;

RUPES 03.6159 sz.;

SNAP-ON 03.6151 sz.;

WÜRTH 03.6150 sz.

Tartalom:

2 × 955820 sz. 2 méretű GARANT easyFix alapelemmel a perforált falakra való felszereléshez.

Figyelem:

Akkuk töltésére nem alkalmas. Az akkumulátorokat a gyártók eredeti töltőegységekkel kell feltölteni.

Műszaki leírás

Kimenő maximális teljesítmény	90 W
Magasság	125 mm
Szélesség	185 mm
Sorozat	easyFix
Mélység	65 mm
Súly	0,34 kg
IP védettségi osztály	IP 20
Termék fajtája	Töltőkészülék

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 957520 12V
