

3. BIZTONSÁG

3.1. ALAPVEETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS
Nem elegendő a védőhatás Fel bontásának veszélye: ▶ Az ütésvédő sapka nem nyújt ugyanolyan védelmet, mint egy EN 307 szerinti ipari védősisak. ▶ Ne viseljen ütésvédő sapkát ipari védősíkok helyett. ▶ Ütésvédő sapkának ne álljon teher alá. ▶ Ne tegye ki leeső vagy dobott tárgyaknak.

FIGYELMEZTETÉS

Szerűtlen ütésvédő sapka
Korlátozott az ütés elleni védőhatás.

- ▶ Az ütésvédő sapka kancsóval vagy roncscsővel való sérülések ellen. Elsős becsapódás után csengetje ki az ütésvédő sapkát.

3.2. RENDELTELTÉSSZERŐ HASZNÁLAT
Védő a fejét ütést sebétől vagy más felületi sérülésektől, melyet kemény, fix tárgyak állítai ütések okoznak. Optimális védőhatás csak a védeendő terület teljes lefedettségére esetén biztosított. Állítsa be a nyakpántot a fej-ízforgatának megfelelően és ellenőrizze az ütésvédő sapka szoros illeszkedését.

3.3. RENDELTELTÉSELENESEN HASZNÁLAT
Nem véd lefelé, lefelé vagy mozdító, függő irányba ellen. Első becsapódás után az ütésvédő sapkát ne használja többet. Nem véd a hűdégől. Ne nyissa fel, ne végezzen onhatalmú átalakítást vagy módosítást. A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját. Ne hordjon fel a védőeszt, sapkátárogatást vagy ne helyezzen el rajta órzagató dímet.

4. ÜTÉSVÉDŐ SAPKA FELVÉTELE

FIGYELMEZTETÉS

Nem elegendő a védőhatás
Fel bontásának veszélye:

- ▶ Használat előtt ellenőrizze a sérüléseket és az elcsúszódásokat.
- ▶ Szükség esetén csatlakoztassa az ütésvédő sapkát.
- ▶ Vegye figyelembe a korlátozott látási feltételeket.
- ▶ Az ütésvédő sapkát ne hordja túlságosan hátra csúsztatva.

1. Az ütésvédő sapkát az ellenőrzési időre vegye fel.
2. A nyakpántot a fejízforgatának megfelelően állítsa be.
3. Ellenőrizze a biztonságos illeszkedését.

5. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

Tisztítsa a címkén lévő egyedi ápolási jelölés szerint. A tisztításhoz vagy fertőtlenítéshez nedvesítsen be egy kendőt enyhe tisztító oldattal és törölje le az ütésvédő sapkát. Szabálymértékileg szárítsa meg levegőn. Ne használjon agresszív, alkoholos, vagy oldószer tartalmú tisztítószereket. A rendszeres tisztítás és ápolás el lennére az elhasználódás vagy sérülés jelentősen lecsökkentheti az élettartamot.

Maximum 30 °C-on perklórétlenítéssel mos- sa.	Nem felújítható	Nem vasalható	Száritásban nem szárítható
			

6. TÁROLÁS

Zárt, száraz helyiségben tárolja. Zárt és séretlen műanyag tasakban tárolja és szállítsa. Csak száraz állapotban tárolja. Ne tárolja zsom, agresszív, kémiai anyagok, oldószerek, nedvesség és szennyeződés közelében.

7. LEJÁRATI IDŐ

ÉRTESÍTÉSI a tárolási idő és az élettartam a tárolási feltételektől, a használatától és a kopás-tól függ, és nem adható meg pontosan. Minden használat előtt és után, valamint hosszabb ideig tartó tárolási idő után ellenőrizze, hogy miniszere-e a sérülések, anyagcsere és illeszkedés. Minden használat előtt el lenőrizze, hogy alkalmas-e a tervezett tevékenységre. Hibák vagy helytelen méret esetén ne használja a terméket, és ne dobja ki megfáradtan.

Megfelelő tárolás mellett a legkisebb idő legkisebb 3 év a gyártási dátumtól számítva, valamint sérülés vagy erős szennyeződés esetén ártalmatlanítsa. A gyártási dátumot lásd a csomagolásra nyomtatva: (HH/EEEE) vagy a címkén.

8. ÁRTALMATLANÍTÁS

 Vegye figyelembe a szakértői ártalmatlanításra vagy újrahasznosításra vonatkozó nemzeti és re- gionális környezetvédelmi és ártalmatlanítási előírásokat. A termék, nem termék, kompozit és segédanyagokat fájla szerint válogassa szét és környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Az ártal- matlanítást szemben az újrahasznosítást kell preferálni. Az elemeket és az akkumulátorokat egy megfelelő gyűjtőhelyre adja le.

9. TANÚSÍTVÁNY

9.1 CE SZERINT
Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendelet teljesítése. Ipari ütésvédő sapka EN 812:2012 szerint. II. kockázati kategória. Bizvizsgálat és a tanúsítványt kiállította: INSPEC International B.V., 54 62 Brecheavenue Schiphol 1119 PM, Hollandia. Notified Body number: 2045 A2 EU megfelelőségi nyilatkozata a következők út- men érhető el: <https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/ldoc>