

KIMTECH

Cenově výhodné balení Kimtech™ Science™ laboratorní utěrky 10 ks



Údaje o objednávce

Artikové číslo

GG9244 K

GTIN

Třída artiklu

GGN

Popis

Provedení:

Pro přesnost, stabilitu a dlouhou životnost vybavení v laboratoři je neodmyslitelnou podmínkou efektivní čištění přístrojů, materiálů a pracovního prostředí. Kimtech® Science nabízí čisticí utěrky pro náročné úkoly, které jsou navrženy pro udržení čistoty v laboratořích i v jiném pracovním prostředí. 2vrstvé přesné čisticí utěrky pro **lehké čištění** jsou vhodné pro takové úkoly, jako je **čištění choulostivých skleněných a jiných přístrojů a povrchů**. Snadno vyčistíte objektivy, držáky objektivů a optické nástroje a přístroje. Měkké bílé čisticí utěrky ze 100% čistých vláken jsou chemicky neutrální, vysoce savé, a proto **jsou použitelné spolu s rozpouštědly a chemikáliemi**.

Díky přenosnému **dávkovacímu boxu**, ze kterého můžete čisticí utěrky čistě a rychle odebírat, jsou čisticí utěrky vhodné i pro mobilní čištění. Jsou vhodné pro použití v laboratořích ve výrobě a ve zdravotnictví, ale i v průmyslovém sektoru jako je optika, laserová technika a elektronika, navíc nepouští vlákna a jsou měkké, což je ideálním předpokladem náročného čištění. Utěrky pohlcují kapaliny a prach a jsou z důvodu ochrany proti pouštění vláken a proti statickým výbojům baleny v **antistatickém obalu**.

- **Krabice se 200 bílými 2vrstvámi vytíracími utěrkami.**
- **Bílé vytírací utěrky ze 100% čistých vláken pro lehké úklidové práce.**
- **Dodáváno v hygienickém, uživatelsky přívětivém dávkovacím boxu.**
- **Laboratorní utěrka Kimtech™ na čištění citlivých skleněných přístrojů, nástrojů a povrchů.**

Technický list

- **Nepouští vlákna a jsou savé, vhodné pro zvláště náročné úklidové práce a choulostivé povrchy.**

Rozsah dodávky:

Obsah 10 balení

Technický popis

Obsah sady	200
Označení výrobce	Laboratorní utěrky Science
Vrstvy	2
Útržky	10 × 200
Šířka	200 mm
Délka	205 mm
Druh produktu	Papírové čisticí utěrky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/GG9244-K>