

Garant GRIDLINE

## Počítačový terminál, Typ: DE



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 948101 DE     |
| GTIN           | 4062406073602 |
| Třída artiklu  | 9GS           |

### Popis

#### Provedení:

Skříň na monitor TFT pro ploché obrazovky. Odkládací deska z bambusu. Skříň na počítač vybavená ventilátorem a nastavitelnou policí.

#### Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1 \text{ mm}$ , avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

#### Rozsah dodávky:

Napevno namontovaná **elektrická instalace** zahrnuje zásuvkovou lištu (6násobnou, 250 V / 16 A se spínačem ZAP / VYP), připojovací kabel 1,2 m.

#### Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Podnož **vždy** antracitově šedá RAL 7016 **práškově nanášený lak.**

#### Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

### Technický popis

|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 73 kg  |
| Šířka    | 750 mm |

## Technický list

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Šířka v G                        | 30                               |
| Užitná hloubka skříně na monitor | 230 mm                           |
| Výška                            | 1620 mm                          |
| Hloubka v G                      | 20                               |
| Užitná výška skříně na monitor   | 460 mm                           |
| Hloubka                          | 500 mm                           |
| Užitná šířka skříně na monitor   | 690 mm                           |
| Užitná výška podstavce           | 845 mm                           |
| Užitná šířka podstavce           | 700 mm                           |
| Ochranná třída IP                | IP 41                            |
| Zdroj energie                    | Síťový provoz                    |
| Jmenovité napětí                 | 250 V                            |
| Vstup typu zástrčky              | F                                |
| Vypínač                          | ano                              |
| Tloušťka materiálu               | 0,9 mm                           |
| Úhel otevření dveří              | 250 stupeň                       |
| Cylindrický zámek                | modulární nástrčná vložka        |
| Volba barev                      | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Druh produktu                    | Počítačový pult                  |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/948101-DE>