

GARANT easyFix Flex Power, Typ: 12V



Bestelldaten

Bestellnummer	957520 12V
GTIN	4069515041362
Artikelklasse	91F

Beschreibung

Ausführung:

Mit der GARANT easyFix Flex Power werden 18 V Akkus aller führenden Elektrowerkzeughersteller zu individuellen Powerbanks, so dass die Akkus für verschiedene Anwendungen genutzt werden können: beispielsweise zum Laden von Elektrogeräten (Gr. USB) oder zur flexiblen und schnellen Höhenverstellung von Werkbänken (Gr. 12 V). Mit sicherer Verrastung an Lochwandsystemen $\square 9 \times 9$ mm in 37-mm-Raster, auch für mobile Anwendungen nutzbar. Die Flex Power Station ist voll kompatibel mit dem CAS-Akkusystem ohne Verwendung eines Adapters. Für Akkus anderer Elektrowerkzeughersteller wird ein Scangrip Connector Nr. 081237 benötigt (Milwaukee, Fein, Bosch), für weitere Hersteller-Akkus siehe eShop www.hoffmann-group.com unter Suchbegriff „Scangrip Connector“. Über die Schnittstelle des Scangrip Connect Systems ist ein automatischer Schutz vor Tiefenentladung sowie Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung vorhanden. Mit Ein-/Ausschalter, um alle angeschlossenen Geräte von der Energiezufuhr zu trennen. Akkustandsanzeige mit 5 LED-Balken (Akkustände von 10, 25, 50, 75 und 100% werden angezeigt). Mit Status-LED: zeigt an, wenn aktiver Verbraucher angeschlossen ist. **Anwendungstipp:** Durch In-Reihe-Schaltung von 2 $\times$ Flex Power Gr. 12V können 24V / 7,5 A (180 W) genutzt werden. Anschluss über Steckverbinder mit Lötkontakten (90 W maximale Ausgangsleistung), im Lieferumfang enthalten.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Passend für:

Akkus von AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

folgende Connectoren:

AEG/RIDGID USNr. 03.6158C;

BERNERNr. 03.6155C;

BOSCH/AMPSHARENr. 03.6140C;

BOSCH GREENNr. 03.6141C;

DEWALTNr. 03.6142C;

EINHELLNr. 03.6143C;

FEIN Nr. 03.6144C;

FESTOOLNr. 03.6153C;

FLEXNr. 03.6145C;

HAZETNr. 03.6146C;

HIKOKINr. 03.6147C;

HILTI (21.6 V)Nr. 03.6157C;

INGERSOLLNr. 03.6152C;

MAKITANr. 03.6148C;

MILWAUKEENr. 03.6149;

PANASONICNr. 03.6157;

RIDGIDNr. 03.6154;

RUPESNr. 03.6159;

SNAP-ONNr. 03.6151;

WÜRTHNr. 03.6150

Lieferumfang:

Inklusive 2 x GARANT easyFix Grundplatten Nr. 955820 Gr. 2 zur Befestigung an Lochwänden.

Hinweis:

Nicht zum Laden von Akkus geeignet. Herstellerakkus müssen mit Original-Ladeeinheiten geladen werden.

Technische Beschreibung

ausgehende Maximalleistung	90 W
Höhe	125 mm
Breite	185 mm
Serie	easyFix
Tiefe	65 mm
Gewicht	0,34 kg

IP-Schutzart	IP 20
Produktart	Ladegerät

Passende Produkte

No Shop URL available for: 957520 12V