



Comparatore digitale assoluto con formula di calcolo, Intervallo di misurazione: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori multifunzione con riga di misura capacitiva assoluta. Il valore misurato viene mantenuto anche dopo lo spegnimento. **Con formula di calcolo integrata.**

Testo didascalie:

Uscita dati

On / Off

Preset

Valutazioni delle tolleranze / funzione Mode

Funzione di blocco del valore misurato

Commutazione Zero/ABS

Funzione:

ABS/INC, PRESET, azzeramento, valutazione delle tolleranze. Funzione di blocco del valore misurato, funzione MAX/MIN. IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1 \text{ mm}$; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Uso:

Utilizzabile con diversi ponti di appoggio.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Scheda tecnica

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Nota:

$Ax + B + Cx - 1$ (x = corsa di misura) È possibile utilizzare coefficienti liberamente selezionabili.

Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento	61 mm
Risoluzione commutabile	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Grado di protezione IP	IP 42
Spessore della cassa	39 mm
Taratura	C1
Campo di misura	12,5 mm
Forza di misura	≤ 1,5 N
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,003 mm
Asola sul fondello del comparatore	no
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Tipo di prodotto	Comparatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434551-12,5>