



Coloană verticală digitală și sisteme de marcăre cu palpator cu semnal, Înălțimea de trasare: 300mm



Date comandă

Numărul de comandă	445222 300
GTIN	2050001062291
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Citire directă pe afișajul digital clar, ușor de observat. Funcționare cu baterii, consum de curent foarte mic. Buton de memorare – Prin apăsarea unui buton, rezultatul măsurătorii poate fi înregistrat. Toate componentele importante sunt călite. Stabilitate mare datorită celor două coloane de măsurare călite, așezate paralel una lângă cealaltă, cu suprafețe dințate călite pe partea interioară (Ref. 1000 cu 3 coloane de măsurare). **2 valori presetate** permit stocarea referințelor (de exemplu placa din granit și piesă). **Vârf de trasat armat cu HM.** Bază solidă cu suprafață de rezemare călită și lepuită. În partea din spate a carcasei afișajului se găsește o manivelă pentru reglare rapidă și un șurub randalinat pentru ajustare fină.

Suplimentar **cu palpator cu semnal**. Recomandate în special pentru măsurări absolute, măsurări comparative și măsurări incrementale.

Aplicație:

La atingerea suprafeței de măsurare palpatorul emite un semnal acustic. Valoarea măsurată este păstrată și la continuarea mișcării (2 mm ridicare liberă), manevrare ușoară. **Ø vârfului de palpare este luat în calcul în mod automat.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 husă de protecție, 1 vârf de trasat armat cu carbură Cod 445230, 1 palpator cu semnal.

Accesorii opționale:

Fișă de date

Suport pătrat Cod 445180 pentru prinderea ceasurilor comparatoare, vârf de centrare Cod 445250, raportor Cod 453500, clemă Cod 453520 și cablu de date Cod 497080.

Descriere tehnică

Înălțimea de trasare	300 mm
Lățime suprafața bazei	91 mm
Lungime suprafața bazei	135 mm
Eroare de toleranță	0,02 mm
Citire	0,005 mm
Durata de viață a bateriei cca.	3500 h
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	E1
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/445222-300>