

Garant**CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 160612**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2412 160612
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Obsah	250170 HB7035-2
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Technický list

Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 320 mm/min
Počet kusov	50
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2412 160612