

Garant**Fordelspakning WNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 30 stk.
HB7010-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2492 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 415 mm/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Indhold	252208 HB7010-2
Antal skift/skær	6
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Primær anvendelse	P

Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Antal stk.	30
Type	HB7010-2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2492 080408