



Vorteilspack Wendeschneidplatte XNEX 080608, HU7710, 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Eckfräser 90° Nr. 21501 und Holex Eckfräser 90° Nr. 215102.

Passend für:

GARANT Eckfräser 90° Nr. 215101 und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215102.

Inhalt:

50 × 215184 ALU

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3\text{mm}$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,15 mm
Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX080608
Sorte	HU7710
Schneidstoff	HM

Datenblatt

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	1320 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	1100 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG2136-ALU>