

Garant

Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3536 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,25 mm
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Inhalt	260765 HB7140-2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Datenblatt

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3536 120404