

**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HBT020, wielk.: 060204****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3932 060204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

powłoka	TiCN
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 mm/min

Karta danych

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
Zawartość	260084 HBT020
promień naroża	0,4 mm
liczba sztuk	30
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PF
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3932 060204