



Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2906 160608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p max.	5,5 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Contenuto	250168 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2906 160608