



### Pack promotionnel Fraise carbure monobloc HPC HOLEX Pro Inox, 5 pièces



#### Données de commande

N° commande	GG1015 18
GTIN	4045197908575
Classe d'article	GGN

#### Description

##### Exécution:

Pour une **durée de vie exceptionnelle**.

Utilisable à des **vitesses de coupe élevées**; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm<sup>2</sup>.

**Comme 203015.**

#### Description technique

Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
$\varnothing$ queue $D_s$	18 mm
Longueur totale L	92 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Tolérance $\varnothing$ nominal	f8
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	42 mm
$\varnothing$ de détalonnage $D_1$	17,5 mm
Nombre de dents Z	4
$\varnothing$ dents $D_C$	18 mm

## Fiche technique

Longueur de coupe $L_c$	36 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Angle d'hélice	35 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Sommaire	5
Série	Pro Inox
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Different
Pas des arêtes de coupe	Different
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,4xD pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1xD
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	150 m/min	P
TOOLOX 33	moyennement adaptée	115 m/min	H

## Fiche technique

TOOLOX 44	moyennement adaptée	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	85 m/min	M
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG1015-18>