



## Master Mute Bohrstange A.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC..., links



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265025 40/16  |
| GTIN          | 4069515038010 |
| Artikelklasse | 29E           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Rundschafft ohne Spannfläche.

#### Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von  $L_{min}$  möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

### Technische Beschreibung

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Schaft-Ø $D_s$            | 40 mm       |
| Gesamtlänge L             | 359 mm      |
| Unterlegplatte            | 269005 19   |
| Auskraglänge $L_1$        | 240 mm      |
| Serie                     | Master Mute |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 50   |
| Mittenversatz $L_3$       | 27 mm       |

## Datenblatt

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ISO-Code Halter             | A40X STFCR/L16    |
| Einstellwinkel $\kappa$     | 90 Grad           |
| Unterlegplattenschraube     | 269013 8          |
| Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$  | 50 mm             |
| Plattengröße                | 16 mm             |
| passende Wendeschneidplatte | TC.. 16T3..       |
| Norm                        | Werksnorm         |
| $L_{min}$                   | 240 mm            |
| Anschlussgewinde            | G1/2              |
| Innenkühlung                | ja                |
| Einsatzart                  | links             |
| Schaftausführung            | Stahl             |
| Schwingung                  | gedämpft          |
| Anwendung                   | Längsdrehen innen |
| Anwendung                   | Plandrehen        |
| Produktart                  | Bohrstange        |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265025-40/16>