

Garant

Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour finition, 30 pièces, HB7010-2



Données de commande

N° commande	GG2400 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	250052 HB7010-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 500 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	3,25 mm

Fiche technique

Application principale	P
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2400 09T308