

Garant**DNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 110408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2925 110408
GTIN	4067263094258
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Obsah	250754 HB7130-2
Počet kusov	30
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min

Technický list

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2925 110408