


Garant**Vorteilspack GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC, 5 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2297 2
GTIN	4067263091813
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Extra kurze Schneide für maximale Stabilität. **Schaftlänge nach DIN** für verbesserte Abstützung des Werkzeuges in der Aufnahme. Dadurch wird die Standzeit des Werkzeuges signifikant erhöht.

Sparen Sie sich die Nachschleifkosten: Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen.

Wie Nr. 202297.

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,03 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schneiden-Ø D _c	2 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,012 mm
Inhalt	5
Spiralwinkel	45 Grad
Gesamtlänge L	50 mm

Schaft-Ø D _s	6 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Zähnezahl Z	3
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Schaftform	HB
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneidenlänge L _c	4 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,01 mm
Serie	Master Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	290 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	240 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	85 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

GARANT Master Steel VHM-Mini-FräserHPC Ø e8 DC 2 mm	202295 2
GARANT Master Steel VHM-Mini-FräserHPC Ø e8 DC 2 mm	202297 2