

Garant**Płytki skrawające DCGT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HU7315-1, wielk.: 11T308****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3808 11T308
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Zastosowanie główne	N
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 11T308
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 mm/min
powłoka	bez powłoki
Zawartość	260361 HU7315-1
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,6 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,2 mm
liczba sztuk	30

Karta danych

tolerancja	G
Gatunek	HU7315-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3808 11T308