

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten Schruppen 50 Stück, HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2495 080412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Inhalt	252210 HB7010-2
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 415 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2495 080412