

Garant**CCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HU7310,
Velikost: 120402****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3806 120402
GTIN	4067263097549
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,15 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	4,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 120402
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
število kosov	50
Prevleka	neprevlečeni
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	260156 HU7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3806 120402