

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru strunjire VNMG prelucrare medie 30 bucăți HB7020-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2473 160404
GTIN	4067263843757
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Cuprins	251802 HB7020-2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Fișă de date

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 370 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2473 160404