

Garant

Plaquita de corte VNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2970 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2.5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,
Contenido	251802 HB7120-1
Cantidad	30
Radio angular	0,4 mm

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2970 160404