



**VCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT130,
Velikost: 160408**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2696 160408
GTIN	4067263097327
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Vsebina	261476 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\max}$	2,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Podatkovni list

število kosov	50
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2696 160408