

Garant

Plaquita de corte VCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7035-2, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2872 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Contenido	261459 HB7035-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 290 mm/min
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P

Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Cantidad	30
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2872 160408