




## Vorteilspack HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleicheilung und 3 Spannflächen 90°, 5 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG1584 6,3
GTIN	4067263134510
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

- Exakte Bearbeitungsergebnisse im manuellen und maschinellen Einsatz.
- Ratterfeier Lauf durch extreme Ungleicheilung der Schneiden für ansprechende Oberflächen.
- Optimale Werkzeugstandzeiten durch TiALN-Hochleistungsbeschichtung.
- Hohe Prozesssicherheit durch optimierte Späneevakuierung.
- Attraktives Nutzen-Preis-Verhältnis.

Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter. **Wie Nr. 150184**

#### Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Herstellen von 90°- Senkungen.

### Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/U
Anzahl Schneiden Z	3
für Senkschrauben DIN 7991	M3
Schafttoleranz	h9

## Datenblatt

Gesamtlänge L	45 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	1,5 mm
Inhalt	5
Außen-Ø	6,3 mm
Schaft-Ø $D_s$	5 mm
Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	DIN 335 C
Schaft	Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	grün
Serie	Pro Steel
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	75 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	70 m/min	N
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	20 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	12 m/min	S
GG(G)	geeignet	20 m/min	K

## Datenblatt

CuZn	geeignet	20 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

### **Passende Produkte**

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG1584-6,3>