

Garant

Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7035-2



Données de commande

N° commande	GG2427 110404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 320 mm/min
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	250752 HB7035-2
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	HM

Fiche technique

Nombre de changements/dents	4
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2427 110404