

Garant**WNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 080404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2979 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal	50
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	251962 HB7120-1
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7120-1
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2979 080404